

Svetlobni vodnik SOOC-TB-P-M3-2-R10

Številka dela: 552819
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[primeren za optične enote SOE4.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Postopek merjenja	Svetlobna zavesa
Minimalni premer objekta	0,05 mm
Optični vodnik - posebnost	Natančnost
Doseg	30 mm
Temperatura okolice	-55 ... 70 °C
Velikost, glava	M3
Dolžina optičnega vodnika	2 m
Min. polmer krivljenja	10 mm
Maks. pritezni moment	1 Nm
Zunanji premer	1 mm
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III