

Svetlobni vodnik SOOC-TB-P-M4-2-R15

Številka dela: 552823

FESTO

primeren za optične enote SOE4.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Postopek merjenja | Svetlobna zavesa |
| Minimalni premer objekta | 0,2 mm |
| Optični vodnik - posebnost | Natančnost |
| Doseg | 120 mm |
| Temperatura okolice | -55 ... 70 °C |
| Velikost, glava | M4 |
| Dolžina optičnega vodnika | 2 m |
| Min. polmer krivljenja | 15 mm |
| Maks. pritezni moment | 2 Nm |
| Zunanji premer | 2,2 mm |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, optični vodnik | PE |
| Vrsta zaščite | IP66 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |