


Svetlobni vodnik SOOC-TB-M-A5-2-R25

Številka dela: 552827
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[primeren za optične enote SOE4.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Postopek merjenja	Svetlobna zavesa
Minimalni premer objekta	0,1 mm
Optični vodnik - posebnost	Serija
Doseg	250 mm
Temperatura okolice	-55 ... 70 °C
Velikost, glava	Pravokotnik 10x10x5 mm
Dolžina optičnega vodnika	2 m
Min. polmer krivljenja	25 mm
Zunanji premer	2,2 mm
Material, ohišje	Medenina, nikljana
Material, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III