

# Svetlobni vodnik SOOC-DS-F-M4-2-R2

Številka dela: 552843

FESTO

primeren za optične enote SOE4.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Postopek merjenja	Odbojni svetlobni senzor
Minimalni premer objekta	0,1 mm
Optični vodnik - posebnost	Fleksibilen
Doseg	130 mm
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Velikost, glava	M4
Dolžina optičnega vodnika	2 m
Min. polmer krivljenja	2 mm
Maks. pritezni moment	2 Nm
Zunanji premer	1,3 mm
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, optični vodnik	PE
Vrsta zaščite	IP66
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III