



Ojačevalnik tlaka DPA-40-10-CRVZS2

Številka dela: 552928

FESTO

je kombinacija iz ojačevalnika tlaka in rezervoarja stisnjenega zraka iz nerjavnega jekla.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer bata	40 mm
Prostornina	2 l
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Tlačni pretvornik z dvojnimi batami z rezervoarjem stisnjenega zraka z manometrom s protipovratnim ventilom
Prikaz tlaka	z manometrom
Izstopni tlak 2	0,45 ... 1 MPa 4,5 ... 10 bar 65,25 ... 145 psi
Obratovalni tlak MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2,5 ... 8 bar 36,25 ... 116 psi
Območje regulacije tlaka Mpa	0,45 ... 1 MPa
Območje regulacije tlaka	4,5 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka psi	65,25 ... 145 psi
Vstopni tlak 1	2 ... 8 bar
Vstopni tlak 1 Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Vstopni tlak 1 psi	29 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	5 ... 60 °C
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka	4.400 g
Način pritrditve	z urotnimi kamni
Pnevmatični priključek 1	QS-10
Pnevmatični priključek 2	KD4
Pnevmatični priključek 3	Glušnik
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, rezervoar stisnjenega zraka	visokolegirano jeklo, nerjavno