


Priključna letev MHJ9-P16

Številka dela: 553125

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	10 mm
Maks. število ventilskih mest	16 Izvedbe po želji kupca so možne
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Masa izdelka	428 g
Način pritrditve	z montažnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	M7
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Al zlitina za kovanje, eloksirana