

Modul meh DADB-S1-25-S451-500

Številka dela: 553439

FESTO

za standardne valje po ISO 6432.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	29 mm
Velikost	25
Območje giba	451 ... 500 mm
Podaljšanje batnice	138 mm
Oblika	okrogel
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Sklop meha z združenim izpuhom
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F5a
Odpornost na medije	Prah Odrezki Olja Masti Bencin
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Masa izdelka	136 g
Način pritrditve	z navojnim zatičem z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, prilagoditveni deli	Ojačan PA
Material, tesnilo	NBR
Material, meh	NBR
Material, navojni zatiči	visokolegirano jeklo, nerjavno