

Modul meh DADB-S1-40-S301-350

Številka dela: 553471

FESTO

za standardne valje po ISO 6432.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zunanji premer | 46 mm |
| Velikost | 40 |
| Območje giba | 301 ... 350 mm |
| Podaljšanje batnice | 101 mm |
| Oblika | okrogel |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | Sklop meha z združenim izpuhom |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F5a |
| Odpornost na medije | Prah Odrezki Olja Masti Bencin |
| Vrsta zaščite | IP54 |
| Temperatura okolice | -10 ... 80 °C |
| Masa izdelka | 108 g |
| Način pritrditve | z navojnim zatičem z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | G1/8 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, prilagoditveni deli | Ojačan PA |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, meh | NBR |
| Material, navojni zatiči | visokolegirano jeklo, nerjavno |