


# Cev iz umetne mase PUN

Številka dela: 553573

FESTO

Upoštevajte prosim minimalno količino naročanja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

| Značilnost                                   | Vrednost   |
|--|--|
| Zunanji premer                               | 3 ... 16 mm  |
| Notranji premer                              | 2 ... 11 mm  |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 30 bar   |
| Dovoljenje                                   | TÜV  |
| Certifikat izdajnega oddelka                 | B 013277 0506 00   |
| Delovni medij                                | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]   |
| LABS (PWIS) skladnost                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Neoporečnost za živila                       | Glej razširjene informacije o materialu  |
| Temperatura okolice                          | -35 ... 60 °C  |
| Barva  | modra<br>rjava<br>rumena<br>zelena<br>naravno<br>rdeča<br>črna<br>srebrna<br>prosojna modra<br>prosojna rumena<br>prosojna zelena<br>prosojna rdeča<br>prosojan črna<br>bela |
| Opomba o materialu                           | Ustreza RoHS   |
| Material, cev                                | TPE-U(PU)  |