


Cev iz umetne mase PAN

Številka dela: 553610

FESTO

Upoštevajte prosim minimalno količino naročanja.



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	4 ... 16 mm
Notranji premer	2,5 ... 12 mm
Ustreza standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 35 bar
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Mineralno olje
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-60 ... 100 °C
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Poliamid 12 TPE-A