

Adsorbcijski sušilnik PDAD-22-N3/8



Številka dela: 553759
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za suh in čist stisnjen zrak.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	vodoravno pravokoten
Konstruktivna zgradba	Hladno-regeneracijski adsorbcijski sušilnik
Vstopni tlak 1	4 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU po EMC smernici EU po EU-smernici za tlačne naprave
Rosišče	-40 °C
Tlačno rosišče pri zmanjšanem pretoku	-70 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [2:2:2] pri -40°C Stisnjen zrak po ISO 8573-1:2010 [2:1:2] pri -70°C
Temperatura medija	2 ... 50 °C
Temperatura okolice	5 ... 50 °C
Masa izdelka	16.500 g
Način pritrditve	s priborom
Pnevmatični priključek 1	NPT3/8-18
Pnevmatični priključek 2	NPT3/8-18
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje