


# Cev iz umetne mase PLN

Številka dela: 553850

FESTO

Upoštevajte prosim minimalno količino naročanja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	4 ... 16 mm
Notranji premer	2,9 ... 12 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 14 bar
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistega prostora	Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev.
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE