


Električni vmesnik CECX-C-S1

Številka dela: 553855

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Poraba moči na sistemskem bus-u	0,2 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Razred zaščite	III
Masa izdelka	31 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Serijski vmesnik, vrsta	RS 232
Serijski vmesnik, priključna tehnika	9-polni
Serijski vmesnik, stopnja prenosa	1200 ... 115000 Bit/s nastavljiv s programom
Serijski vmesnik, galvanska izolacija	ne