


**Vtič**  
**NECC-L1G8-C1**  
Številka dela: 553860

**FESTO**



**Podatkovni list**

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	300 V
Tokovna obremenitev	10 A
Presek priključka	0,2 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Temperatura okolice	-25 ... 100 °C
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Material, ohišje	PBT