


# Cev iz umetne mase PAN-10X1,5-SW-300

Številka dela: 553903

FESTO

zunanje kalibrirana, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



## Podatkovni list

| Značilnost                                   | Vrednost                                       |
|--|--|
| Zunanji premer                               | 10 mm  |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok       | 58 mm  |
| Notranji premer                              | 7 mm   |
| Min. polmer krivljenja                       | 27 mm  |
| Lastnosti cevi                               | Suitable for energy chains                     |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak        | -0,095 ... 1,7 MPa                             |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 17 bar                               |
| Temperaturno odvisen obratovalni tlak        | -13,775 ... 246,5 psi                          |
| Dovoljenje                                   | TÜV  |
| Certifikat izdajnega oddelka                 | B 013277 0506 00                               |
| Delovni medij                                | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010[7:-:-]         |
| LABS (PWIS) skladnost                        | VDMA24364-B2-L                                 |
| Temperatura okolice                          | -30 ... 80 °C                                  |
| Masa izdelka glede na dolžino                | 0,042 kg/m                                     |
| Pnevmatični priključek                       | za vtični priključek z zunanjim premerom 10 mm |
| Barva  | črna   |
| Trdota v Shore                               | D 55 +/-3                                      |
| Opomba o materialu                           | Ustreza RoHS                                   |
| Material, cev                                | TPE-A  |