

# Cev iz umetne mase

## PAN-16X2-SW

Številka dela: 553917

FESTO

zunanje kalibrirana, toplotno in mehansko visoko obremenljiva.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	16 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	94 mm
Notranji premer	12 mm
Min. polmer krivljenja	67 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,4 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 203 psi
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,092 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 16 mm
Barva	črna
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-A