


# Vhodni modul CECX-A-4E-V

Številka dela: 553975

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Dovoljenje	c UL us - Listed (OL)
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Poraba moči 24 V	2 W
Poraba moči 5 V	0,3 W
Temperatura okolice	5 ... 55 °C
Temperatura skladiščenja	-40 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	10 - 95 %
Vrsta zaščite	IP20
Razred zaščite	III
Masa izdelka	132 g
Preskus neobčutljivosti na vibracije	EN 60068-2-6 FC 5 - 9 Hz 3,5 mm 9 - 150 Hz 1g
Preskus neobčutljivosti na soke	EN 60068-2-27 EA 15g, 11ms (polsinus)
Električna priključna tehnika, V/I	Letev s dozami, raster 5,08 mm
Analogni vhodi, število	4
Analogni vhodi, ločljivost	14 bit
Analogni vhodi, območje signala	0 - Uref (10 V) ± 10 V
Analogni vhodi, napajalna napetost aktuatorjev	10 VDC ± 2,5% (maks. 20 mA)
Analogni vhodi, vrednost najnižjega bita (LSB)	1,3 mV
Analogni vhodi, absolutna natančnost pri 25 °C	± 0,01%
Analogni vhodi, galvanska izolacija	ne
Analogni vhodi, vhodna upornost	10 MOhm
Analogni vhodi, čas ponavljanja vzorčenja	1 ms