



Zaustavljalni valj

DFST-80-40-DL-Y4-A

Številka dela: 555577
Izdelek, ki se opušča

FESTO

brez vzmeti, z zaklepom s prekucno ročico, nastavljiv blažilnik spredaj.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2020. Za alternativni izdelek si oglejte
[portal za podporo](#).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	40 mm
Premer bata	80 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	pravokoten
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivna zgradba	Batnica s prekucno ročico
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Zaznavanje položaja prekucne ročice	za induktivne senzorje
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	Vodilni drog
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Udarna sila	6.000 N
Masa izdelka	6.850 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, pokrov	Tlačno liti aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno