


Ventil s tipalom VMEM-STC-M32C-M-G18

Številka dela: 555620
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	500 l/min
Obratovalni tlak	3,5 ... 8 bar
Konstrukcijska zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	4 mm
Navodila za uporabo	ne uporabljajte kot mehanski prslon
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	15,5 N
Maks. sila na aktuator	80 N
Masa izdelka	152 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material cover	POM
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran