



Ventil s tipalom VMEM-STCZ-M32C-M-G18

Številka dela: 555622
Izdelek, ki se opuša

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip, ki se opuša. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	mehanski
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	500 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Konstruktivna zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	4 mm
Navodila za uporabo	ne uporabljajte kot mehanski prislon
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanj
Krmilni tlak	3,5 ... 8 bar
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	15,5 N
Maks. sila na aktuator	80 N
Masa izdelka	152 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material cover	POM
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran