



Ventil s tipalom VMEM-S-M52-M-G18

Številka dela: 555624
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Ta tip je primeren za vakuum.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	mehanski
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	500 l/min
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	4 mm
Navodila za uporabo	ne uporabljajte kot mehanski prslon
Vrsta krmiljenja	neposredno
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	28 N
Maks. sila na aktuator	150 N
Masa izdelka	148 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran