



Ventil s tipalom

VMEM-S-M52-A-G18

Številka dela: 555625
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	mehanski
Širina	20 mm
Normalni imenski pretok	500 l/min
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Konstrukcijska zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Imenska velikost	4 mm
Navodila za uporabo	ne uporabljajte kot mehanski prislon
Vrsta krmiljenja	neposredno
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Sila vklopa	41 N
Maks. sila na aktuator	150 N
Masa izdelka	148 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/8
Pnevmatični priključek 2	G1/8
Pnevmatični priključek 3	G1/8
Pnevmatični priključek 4	G1/8
Pnevmatični priključek 5	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material cover	PA
Material seals	NBR
Material housing	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran