

Kabel enkoderja NEBM-T1G12-T1G12-10

Številka dela: 556799

FESTO

za povezavo motorja in krmilnika.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Stopnja umazanije	3
Vrsta zaščite	v montiranem stanju IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-40 ... 90 °C
Temperatura okolice	-50 ... 90 °C
Min. premer upogiba kabla	82 mm
Struktura kabla	zaslonjen 5 x (2 x 0,34 mm ²) + 2 x 0,5mm ²
Premer kabla	11 mm
Dolžina kabla	10 m
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)