


Zapirni vijak QSC-F-M5-I

Številka dela: 556855

FESTO

Kovinska izvedba, temperaturno območje do 150°C.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3
Neoporečnost za živila	skladno z deklaracijo proizvajalca
Temperatura okolice	0 ... 150 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Masa izdelka	1 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) kroman in nikljan
Informacije o materialu tesnila navoja	FPM
Informacije o materialu tesnila cevi	FPM