


# Štrcelj gredi EAMB-16-7-8X15-8X10

Številka dela: 558034

FESTO

služi kot prilagoditev pogonov z votlo gredjo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	8 mm
Premer držala 2	8 mm
Velikost	50
Imenska dolžina	15 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,45 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	4,5 Nm
Masa izdelka	20,2 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS