

Štrcelj gredi EAMB-18-9-8X16-10X12

Številka dela: 558035

FESTO

služi kot prilagoditev pogonov z votlo gredjo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	8 mm
Premer držala 2	10 mm
Velikost	70
Imenska dolžina	16 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,838 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	12 Nm
Masa izdelka	29 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS