


Štrcelj gredi

EAMB-24-6-15X21-16X20

Številka dela: 558036

FESTO

služi kot prilagoditev pogonov z votlo gredjo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	15 mm
Premer držala 2	16 mm
Velikost	80
Imenska dolžina	21 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	3,1 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	29 Nm
Masa izdelka	68 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS