


Štrcelj gredi

EAMB-44-7-35X30-32X32

Številka dela: 558038

FESTO

služi kot prilagoditev pogonov z votlo gredjo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	35 mm
Premer držala 2	32 mm
Velikost	185
Imenska dolžina	30 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.500 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	75,3 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	200 Nm
Masa izdelka	463 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS