


Aksialni sklop EAMM-A-S62-140A

Številka dela: 558168

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	2.870 g
Koda vmesnika aktuatorja	S62
Koda vmesnika, motor in	140A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS