


# Vtično navojni priključek NPQM-D-G14-Q12-P10

Številka dela: 558667

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost  | Standarden  |
| Imenska velikost                                  | 8 mm  |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču                  | Tesnilni obroč  |
| Oblika  | Ravna oblika  |
| Enota pakiranja                                   | 10  |
| Konstruktivna zgradba                             | Princip potisni/povleci                                       |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1,6 MPa<br>-0,95 ... 16 bar<br>-13,775 ... 232 psi |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]                        |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev                              |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                               | -20 ... 70 °C   |
| Imenski pritezni moment                           | 7,5 Nm  |
| Toleranca imenskega priteznega momenta            | ± 20 %  |
| Masa izdelka                                      | 26,2 g  |
| Način pritrditve                                  | Zunanji šestkotnik SW19<br>Notranji šestrob SW8               |
| Pnevmatični priključek 1                          | Zunanji navoj G1/4  |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 12 mm                              |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                                  | Medenina, nikljana  |
| Material, tesnilo cevi                            | NBR   |