


**Vtična vez**  
**NPQM-D-Q8-S6-P10**  
Številka dela: 558771

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost  | Standarden  |
| Imenska velikost                                  | 4 mm  |
| Oblika  | Ravna oblika  |
| Enota pakiranja                                   | 10  |
| Konstruktivna zgradba                             | Princip potisni/povleci                                       |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1,6 MPa<br>-0,95 ... 16 bar<br>-13,775 ... 232 psi |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev                              |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                               | -20 ... 70 °C   |
| Masa izdelka                                      | 13,5 g  |
| Pnevmatični priključek 1                          | Premer vtične tulke 6 mm                                      |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 8 mm                               |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                                  | Medenina, nikljana  |
| Material, tesnilo cevi                            | NBR   |