

**L vtična vez**  
**NPQM-L-Q12-E-P10**  
Številka dela: 558780

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost  |
|---|---|
| Velikost  | Standarden  |
| Imenska velikost                                  | 11 mm   |
| Oblika  | L-oblika  |
| Enota pakiranja                                   | 10  |
| Konstruktivna zgradba                             | Princip potisni/povleci                                       |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1,6 MPa<br>-0,95 ... 16 bar<br>-13,775 ... 232 psi |
| Delovni medij                                     | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij         | Možno obratovanje z naoljevanjem                              |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK              | 1 - nizka korozijska obremenitev                              |
| LABS (PWIS) skladnost                             | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura okolice                               | -20 ... 70 °C   |
| Masa izdelka                                      | 48,5 g  |
| Pnevmatični priključek 1                          | za cev z zunanjim premerom 12 mm                              |
| Pnevmatični priključek 2                          | za cev z zunanjim premerom 12 mm                              |
| Opomba o materialu                                | Ustreza RoHS  |
| Material, ohišje                                  | Medenina, nikljana  |
| Material, tesnilo cevi                            | NBR   |