


Y-vtična vez
NPQM-Y-Q4-E-P10
Številka dela: 558798

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	3,5 mm
Oblika	Y-oblika
Enota pakiranja	10
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Masa izdelka	13,5 g
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 4 mm
Pnevmatični priključek 2	za cev z zunanjim premerom 4 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Medenina, nikljana
Material, tesnilo cevi	NBR