



# Povratno-dušilni ventil VFOC-S-S6-Q6

Številka dela: 559724  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Povratno-dušilna funkcija za dovajan zrak
Pnevmatični priključek 1	QS-6
Pnevmatični priključek 2	Manšeta vtiča QS-6
Način vklopa	ročno
Element za nastavljanje	Vijak z zarezo
Način pritrditve	vtični z vtično tulko
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	0 ... 270 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	170 ... 260 l/min
Obratovalni tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Normalni pretok v smeri dušenja 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 430 l/min
Normalni pretok v povratni smeri 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	330 ... 400 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-10 ... 40 °C
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	21,6 g
Opombe za pnevmatični priključek 2	primeren samo za Festo QS priključke
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran črna
Material, sprostivni obroč	POM
Material, regulirni vijak	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, zasučni priključek	cinkova tlačna litina