


Paralelni sklop EAMM-U-A22-55A

Številka dela: 559786

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	22
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	4.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	9,63 kgmm ²
Obratovalni moment brez obremenitve	0,1 Nm
Prenosni vrtilni moment	3 Nm
Masa izdelka	410 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS