


# Aksialni sklop EAMM-A-A22-55A

Številka dela: 559799

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	22
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masni vztrajnostni moment	6,06 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	5,1 Nm
Masa izdelka	430 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS