


Controller FED-CEC

Številka dela: 559869
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za krmiljenje električnih pogonskih enot s Front-End displejem.
Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 85 % ne kondenzira
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Fieldbus vmesnik	CAN
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	Vtič Sub-D 9-polni
Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa	1 Mbit/s max. Nastavljiv
Ethernet, priključni vtič	RJ45
Ethernet, število	1
Ethernet, hitrost prenosa podatkov	10 Mbit/s
Ethernet, podprti protokoli	TCP/IP, EasyIP
Softver za programiranje	CoDeSys provided by Festo
Programski jezik	po IEC 61131-3 Lestvični diagram (KOP) Seznam ukazov (AWL) Strukturiran tekst Funkcijski načrt Jezik poteka Dodatni CFC
CPU podatki	32 bitni RISC procesor 24 MHz Watchdog