


# Surovec prijemalne čeljusti BUB-HGPT-40-B

Številka dela: 560248

FESTO

primeren za T-utorna prijemala HGPT-....-B.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Masa izdelka na prijemalno čeljust	280 g
Način pritrditve	s skožno izvrtino in centrirno pušo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, surovec	Aluminijeva litina za kovanje