

Aksialni sklop EAMM-A-D40-40G


Številka dela: 560282

★ Osnovni program
Izdelek, ki se opušča

primeren za električne pogone.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubn
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	12,5 Nm
Masa izdelka	350 g
Koda vmesnika aktuatorja	D40A D40B D40C
Koda vmesnika, motor in	40G
Opomba o materialu	Ustreza RoHS