


# Priključni kabel VMPAL-KM-V-SD25-IP67-2,5

Številka dela: 560416

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                             | Vrednost                                       |
|--|--|
| Masa izdelka                           | 640 g  |
| Električni priključek                  | Kabel z vtičem                                 |
| Dolžina kabla                          | 2,5 m  |
| Lastnost vodnika                       | Standarden                                     |
| Min. premer upogiba kabla              | 122 mm   |
| Premer kabla                           | 10,2 mm  |
| Struktura kabla                        | 25x0,34  |
| Vrsta zaščite                          | IP67<br>po IEC 60529                           |
| Temperatura okolice, premični kabli    | -5 ... 80 °C                                   |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU                           |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost                  | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Opomba o materialu                     | Ustreza RoHS                                   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK   | 2 - zmerna korozijska obremenitev              |
| Material, oplaščenje kabla             | PVC  |