

Priključni kabel VMPAL-KM-V-SD44-IP67-10

Številka dela: 560424

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Masa izdelka	1.572 g
Električni priključek	Kabel z vtičem
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	Standarden
Min. premer upogiba kabla	115 mm
Premer kabla	9,6 mm
Struktura kabla	36x0,25
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	PVC