


Aksialni sklop EAMM-A-S48-57A

Številka dela: 560687

☆ Osnovni program

primeren za električne pogone.

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|---------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Prenosni vrtilni moment | 6,5 Nm |
| Masa izdelka | 580 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | S48 |
| Koda vmesnika, motor in | 57A |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |