

Povezovalna plošča VABV-S2-2S-G12-T2

Številka dela: 560841

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	59 mm
Tip ventilskega otoka	44
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	610 g
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 4	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, plošča	Tlačno liti aluminij