



# Končna plošča VMPAL-EPL-SD44-IP40

Številka dela: 560941

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	43 mm
Dolžina	107,3 mm
Maks. število ventilskih mest	32
Konstrukcija ventilskega otoka	Možnost kombiniranja velikosti ventilov
Maksimalno število ventilskih tuljav	32
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP40
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	190 g
Električni priključek 1, funkcija	Multipol
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	44
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, končna plošča	Tlačno liti aluminij Ojačan PA