


Končna plošča VMPAL-EPL-KL33-IP40

Številka dela: 560943

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	43 mm
Dolžina	107,3 mm
Maks. število ventilskih mest	32
Konstrukcija ventilskega otoka	Možnost kombiniranja velikosti ventilov
Maksimalno število ventilskih tuljav	32
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Imenska delovna napetost DC	24 V
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP40
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	190 g
Električni priključek 1, funkcija	Multipol
Električni priključek 1, vrsta priključka	Spončna letev
Električni priključek 1, priključna tehnika	Vzmetna sponka
Električni priključek 1, število polov/žic	33
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, končna plošča	Tlačno liti aluminij Ojačan PA