


Končna plošča VMPAL-EPR-SP

Številka dela: 560947

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	28,8 mm
Dolžina	107,3 mm
Integrirana funkcija	Kodirni pokrov za določitev napajanja krmilnega zraka (interni ali eksterni)
Smer pretoka	povraten
Konstrukcija ventilskega otoka	Možnost kombiniranja velikosti ventilov
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	180 g
Priključek pomožnega krmilnega zraka 12/14	M7
Priključek krmilnega izpuha 82/84	M7
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 5	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, končna plošča	Tlačno liti aluminij Ojačan PA