


Plošča
VMPAL-EG
Številka dela: 560956

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	20,5 mm
Dolžina	107,3 mm
Integrirana funkcija	združen izpuh
Konstrukcija ventilskega otoka	Možnost kombiniranja velikosti ventilov
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Območje regulacije tlaka	0,5 ... 5 bar
Vstopni tlak 1	0,5 ... 10 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	30 g
Pnevmatični priključek 3/5 združen	za patrono 20 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, plošča	PA