

Priključna plošča VMPAL-AP-4X10-QS1/4"-1

Številka dela: 561095

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Širina | 42,8 mm |
| Dolžina | 107,3 mm |
| Dimenzija rastra | 10,7 mm |
| Velikost ventila | 10 mm |
| Maks. število ventilskih mest | 4 |
| Smer pretoka | povraten |
| Konstrukcija ventilskega otoka | Možnost kombiniranja velikosti ventilov |
| Maksimalno število ventilskih tuljav | 4 |
| Obratovalni tlak MPa | -0,09 ... 1 MPa |
| Obratovalni tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Krmilni tlak Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Krmilni tlak | 3 ... 8 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| Masa izdelka | 110 g |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 1/4" |
| Pnevmatični priključek 4 | za cevi z zunanjim premerom 1/4" |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, priključna plošča | Ojačan PA |