

Priključna plošča VMPAL-AP-4X14-QS1/4"-1

Številka dela: 561103

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	59,6 mm
Dolžina	107,3 mm
Dimenzija rastra	14,9 mm
Velikost ventila	14 mm
Maks. število ventilskih mest	4
Smer pretoka	povraten
Konstrukcija ventilskega otoka	Možnost kombiniranja velikosti ventilov
Maksimalno število ventilskih tuljav	4
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Krmilni tlak Mpa	0,3 ... 0,8 MPa
Krmilni tlak	3 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	130,8 g
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 1/4"
Pnevmatični priključek 4	za cevi z zunanjim premerom 1/4"
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Ojačan PA