

# Razdelilnik FR-4-3/8

Številka dela: 561602

FESTO

za distribucijo stisnjenega zraka.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	16 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Število izhodov	3
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	G3/8
Pnevmatični priključek 2	G3/8
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran